

液体密度测量，精准快速，高效之选！

本系列产品是目前市场上最畅销的液体密度计，也是 Daho Meter『达宏美拓』品牌经典款产品，优良品质，精准度始终如一；密度测量重复性与方便性领先业界。

## 应用行业：

各种酸碱盐溶液、化学品、油类、石油、化妆品、油漆、涂料、油墨、香精、香料、化工溶液、化学试剂、树脂、胶粘剂、食用油、饮料、药剂、助剂、合成剂、金属加工、火电、电镀行业、建筑、化工贸易、大专院校、检测机构、政府部门、教学机构……等产业。



## 特点与优点：

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>采用德国进口感应器，具有可靠的测量重复性</li> <li>性能优异，实用性强</li> <li>一个操作步骤即显示密度</li> <li>没有韦氏天平、比重瓶法繁琐的调试与操作</li> <li>强酸强碱，粘稠性，挥发性，悬浮液体，乳化液体，高温液体皆可快速测量</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>任何溶液皆可测量</li> <li>易于安装与清洗</li> <li>各温度下的密度皆可测量</li> <li>防水机身薄膜，保护机身内部免渗水</li> <li>提供三年品质保障服务</li> </ul> |
|--|--|

## 操作方法：

- 在显示 0.000 状态下，将盛有样品的测量杯放于测量放置板上
- 将标准砝码浸没在样品中并用挂钩悬挂于测量架中央，显示即为密度值，标示符号指向 SG

## 技术指标：

品牌	Daho Meter 达宏美拓	
品名/型号	液体密度计 DH-300L	液体密度计 DE-120L
密度精度	0.001 g/cm <sup>3</sup>	0.0001 g/cm <sup>3</sup>
密度范围	0.001—99.999g/cm <sup>3</sup>	0.0001—99.9999g/cm <sup>3</sup>
测量种类	<b>a:</b> 流动性液体、粘稠性液体、挥发性液体、腐蚀性液体、高温液体、悬浮性液体、乳化液体...等多种状态液体 <b>b:</b> 酒精、助焊剂、香精、血液、氯化钠、甘油、电解液、柴油、制冷剂、氢氟酸、二氯甲烷、乙醚、硫酸...等相似状态液体皆可测量	
测量原理	阿基米德原理	
测量模式	1 组	
测量时间	即时测量	
记忆方式	动态记忆	
结果显示	密度值	

比重测量架	304 不锈钢比重测量架
功能设定	温度设定、溶液密度设定、标准测量砝码重量值与水中重量值的设定
校正方式	单键自动校正、自动检测之功能
测量结果验正方式	蒸馏水验正
输出方式	RS-232C 标准通信接口、方便测试数据输出与打印
标准附件	①主机、②测量放置板、③DE-20A 标准液体测量组件、④镊子、⑤温度计、⑥100G 砝码、⑦防风防尘罩、⑧测量支架、⑨电源变压器一个 ※DE-20A 标准液体测量组件一套：含不锈钢挂钩 2 个、标准玻璃砝码 1 个、不锈钢砝码 1 个、测量杯 2 个
选购附件	①DE-40 打印机、② DE-20B 防腐蚀性液体测量组件、③DE-20A 标准液体测量组件
电源电压	AC100V~240V 50HZ/60HZ (默认欧规标准插头，或选择其它国别标准插头)
重量/尺寸	4.5kg/长 42.5 cm×宽 17.5 cm×高 32.5cm